

Highlights:


- Hocheffiziente Filterung in 3 Stufen
- Als Single- oder Twin-Anlage nutzbar
- Standby-Funktion in Verbindung mit QUICK-Lötstation
- Funkenschutzgitter
- Fernbedienung inklusive
- Flexibel einsetzbar
- Kompakte Abmessungen
- Hochwertige Verarbeitung



QU6102A2 Filtergerät inkl. Fernbedienung

Ein **Durchflussmengensensor** regelt die Motordrehzahl um einen konstanten Luftstrom und eine stabile Filtration zu gewährleisten. Bei einer Anomalie wird im Display eine Meldung angezeigt.

Mit der **Fernbedienung** können Parameter des Absaugsystems geändert werden. (EIN-/AUS-Schalten, Passwortschutz, Durchflussmenge). Außerdem werden die aktuellen Betriebszustände des Systems angezeigt.



Umweltfreundlich und energiesparend:

Über diese Schnittstelle kann die Standby-Funktion einer QUICK-Lötstation an das Absaug-System übertragen werden. Dazu muss an der Lötstation ebenfalls eine entsprechende Schnittstelle vorhanden sein. Wie z.B. an einigen Stationen der QUICK TS-Serie.

Technische Daten:

Netzspannung	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme	250W
Aufnahme für Absaugarm	2 Stück
Absaugleistung	2x100m ³ /h
Filterwirkung	99,97%
Geräuschpegel	max. 65dB (A)
Abmessungen	470x230x500mm
Gewicht	14,2kg

	*QU6102A2-S1 Filtersystem INHALT: • Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung • 2x Flexibler Gelenkarm 150cm • 2x Absaugdüse Ø 125mm
	*QU6102A2-S2 Filtersystem INHALT: • Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung • 2x Absaugarm 2-gelenkig, 100cm • 2x Absaugdüse Ø 105mm • 2x Tischadapter • 2x Verbindungsschlauch, 200cm
	QUKF101SET Filterset INHALT: • 1x Hauptfilter • 1x Mittelfilter • 1x Vorfilter
	QUKFHS101 Hauptfilter aus Aktivkohle Gefiltert werden flüchtige organische Verbindungen, Gerüche und andere gasförmige Verunreinigungen.
	QUKFMS101 Mittelfilter Dank HEPA-Filtration werden 99,97% der Partikel größer als 0,3µm darin zurück gehalten.
	QUKFPS101 (5 Stück) Vorfilter Dieser Filter hält größere Partikel zurück. Durch regelmäßigen Wechsel kann die Standzeit der nachfolgenden Filter erhöht werden.
	QUFAG6102 Funkenabscheider Das Gitter verhindert das Eindringen von Funken in das Absaugsystem.
	QUKFDR101 Dichtung Dichtring zum sicheren Verschluss des Filtergerätes, um eine kontinuierliche Saugleistung zu gewährleisten.

	QUKCN50-75-2M Verbindungsschlauch, Länge: 200cm Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 50 mm (w) Verbindung zwischen Tischdurchführung und Absauggerät
	QUKCN75-75-1M Verbindungsschlauch, Länge: 100cm, Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 75 mm (w) Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät
	QUKCN75-75-2M Verbindungsschlauch, Länge: 200cm, Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 75 mm (w) Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät
	QUKAV50-100D Hochflexibler Absaugarm, Länge: 100cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung
	QUKAP75-150D Flexibler Gelenkarm, Länge: 150cm Aufnahme Ø 75mm (w) ESD-sicher einzelne Segmente → kann gekürzt werden inklusive Absaugdüse Ø 125mm Zur Direktmontage am Filtergerät QU6102
	QUKAP50-80D Flexibler Gelenkarm, Länge: 80cm Aufnahme Ø 75mm (w) ESD-sicher einzelne Segmente → kann gekürzt werden inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung
	QUKAA3-50 Absaugarm 2-gelenkig, Länge: ca. 105cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung
	QUKAA4-50 Absaugarm 3-gelenkig, Länge: 141cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung
	QUKCD50-50 Tischdurchführung, Ø50mm(m) / Ø50mm(m) maximale Tischstärke: 25mm Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø50mm QUKAA3-50, QUKAA4-50, QUKAV50-100D, QUKAP50-80

	QUKCC50-75 Tischadapter mit Zwingen, Ø50mm(m) / Ø75mm(m) maximale Tischstärke: 78mm Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø75mm
	QUKAP50AS Absperrventil, Ø50mm Passend für Gelenkarm QUKAP50
	QUKAP75AS Absperrventil, Ø75mm Passend für Gelenkarm QUKAP75
	QUBD6102 Blinddeckel für QU6102 zum Betrieb als Single-Anlage
	QUKHRR105-50 Absaugdüse Ø 50mm Ø 105mm hitzebeständig ESD sicher Passend zu QUKAV50-100, QUKAP50-80, QUKAA3-50 & QUKAA4-50
	QUKHRR125-75 Absaugdüse Ø 75mm Ø 125mm hitzebeständig ESD-sicher Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D
	QUKHY1 Absaugdüse transparent, Ø 75mm BxHxT 20cm x 20cm x 10cm ESD-sicher Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D
	QUKHY2 Absaughaube transparent, Ø 50mm BxHxT 25cm x 22cm x 15cm ESD-sicher Passend zu Verbindungsschlauch QUKCN50-75-2M

Version 11.11.2025